

Le FLORAC Compact est un siège ergonomique et compact, idéal pour les ateliers, l'industrie ou les espaces restreints. Son dossier en bois incurvé et son soutien lombaire pneumatique assurent un confort optimal. Robuste et personnalisable, il s'adapte aux besoins de chaque poste de travail.



1
Poche d'air lombaire



2
Mousse haute densité



3
Mousse de confort



4
Ressorts ensachés



5
Pompe de réglage
de la poche lombaire

FICHE TECHNIQUE

SIÈGE ERGONOMIQUE FLORAC COMPACT

Configuration standard
(option vinyle)

Carter de dossier
tapissé



MICRO-MOUVEMENTS



BAISSE DE LA
TEMPÉRATURE
DE L'ASSISE



STIMULATION
DE L'AFFLUX SANGUIN



BAISSE DE L'HUMIDITÉ



MUSCLES PROFONDS
SOLICITÉS



DURABILITÉ

POINTS FORTS

Assise à ressorts
Composants en bois
Légèreté
Soutien lombaire pneumatique

Taux de recyclé	35%
Taux de recyclabilité	84,5%
Bois	11,5%
Colle	0%
Dimensions emballage	70 x 70 x 46 cm - Carton
Poids (siège)	12,8 kg
Finitions standards	

OPTIONS

Revêtement vinyle	
Anneau repose-pieds	
Sans accoudoirs	
Carter de dossier tapissé	
Petite base	
Tissus à la demande	
Roulettes bloquées en charge ou patins	
Vérins : 3, 5 ou 11	
Petite assise :	
Dimensions : L 43 cm x P 41,5 cm	
Écartement des accoudoirs 3D : de 39 cm à 51 cm	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réglage hauteur d'assise	De 54 à 67,5 cm
Dimensions assise (l x p)	48 x 46 cm
Réglage profondeur assise	7 cm
Composition assise	Ressorts ensachés, Mousse HR41, HR35
Dimensions dossier (H x l)	40,5 x 40 cm
Réglage hauteur du dossier	De 38 à 44 cm
Composition dossier	Mousse HR30
Amplitude hauteur dossier	6,5 cm
Amplitude inclinaison dossier	21°
Amplitude inclinaison assise	11°
Mécanisme	Synchrone
Dimensions accoudoirs 4D (l x p)	9,5 x 21,5 cm
Amplitude hauteur accoudoirs 4D	10 cm
Réglage écartement accoudoirs 4D	De 44 à 52 cm
Amplitude écartement accoudoirs 4D	8 cm
Diamètre base	70,75 cm
Diamètre roulettes	6,5 cm
Poids max. utilisateur	110 kg
Garantie	5 ans / mécanisme : 10 ans

Contact :
+33 (0)4 66 24 54 56
contact@mdcevennes.com

Conçu selon les normes :
EN1335-1, EN1335-2

